

# Rutulinio skirstytuvo pavaros komponentas VZPR-BPD-22-R34

Gaminio numeris: 540513

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 3/4",  
PN40, thread EN 10226-1.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- eigė rutulinė sklendė Posūkio pavara
Veikimo būdas	elektrinis pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	CNOMO su vidiniu sriegiu
Sąsajos	Rp3/4
Komutavimo pozicijos indikatorius	Rankenėlės kryptis = srauto kryptis
Skersmuo DN	20
Rutulinės sklendės pavaros nominalus slėgis	1 ... 8,4 bar
Nominalus armatūros slėgis	40
Terpės temperatūra	-20 ... 150 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Produkto svoris	1.500 g
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress