

Rutulinio skirstytuvo pavaros komponentas VZPR-BPD-22-R2

Gaminio numeris: 540517

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 2",
PN25, thread EN 10226-1.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Konstrukcija | 2- eigė rutulinė sklendė Posūkio pavara |
| Veikimo būdas | elektrinis pneumatinė |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | CNOMO su vidiniu sriegiu |
| Sąsajos | Rp2 |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Rankenėlės kryptis = srauto kryptis |
| Skersmuo DN | 50 |
| Rutulinės sklendės pavaros nominalus slėgis | 1 ... 8,4 bar |
| Nominalus armatūros slėgis | 25 |
| Terpės temperatūra | -20 ... 150 °C |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Produkto svoris | 5.400 g |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |