


# Variklio valdiklis SFC-LAC-VD-10-E-H0-CO

Gaminio numeris: 540633

FESTO

linijinio modulio HME parametrų nustatymui ir pozicionavimui.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė   |
|---|---|
| Valdiklio darbinis režimas                    | adaptyvus būsenos valdiklis   |
| Tinklo filtras                                | Integruota  |
| Apsauginė funkcija                            | Išt stebėjimas<br>Srovės stebėjimas<br>Įtampos dingimo detekcija<br>Tempimo klaidos stebėjimas<br>Programinės įrangos galinės padėties nustatymas |
| Rotoriaus pozicijos jutiklis                  | Enkoderis   |
| Magistralę užbaigianti varža                  | 120 omų, išorinė  |
| Maksimali nuolatinė vidinės grandinės įtampa  | 48 V  |
| Nominali valdiklio galia                      | 480 VA  |
| Nominali nuolatinė įtampa, logikos maitinimas | 24 V  |
| Nominali įtampa, apkrova DC                   | 48 V  |
| Nominali srovė, apkrova                       | 10 A  |
| Nominali srovė, logikos maitinimas            | 0,5 A   |
| Parametrų konfigūravimo sąsaja                | Parametrų konfigūracija ir pavedimas<br>RS232 (38400 Baud)  |
| Maksimali galia                               | 960 VA  |
| Srovės pikas, apkrova                         | 20 A  |
| Srovės pikas, logikos maitinimas              | 0,8 A   |
| Efektinė pikinė fazės srovė                   | 15 A  |
| Leistina riba, maitinimas                     | +5 %/ -10 %   |
| Leistinas diapazonas, loginė įtampa           | ± 10 %  |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                  | atitinka EU-EMV reikalvims  |
| Saugojimo temperatūra                         | -20 ... 60 °C   |
| Atsparumas trumpam jungimui                   | Atitinka DIN EN 60068-2-27  |
| Apsaugos klasė                                | IP54  |
| Atsparumas vibracijai                         | Atitinka DIN EN 60068-2-6   |
| Aplinkos temperatūra                          | 0 ... 40 °C   |
| Leidimas                                      | C-Tick  |
| Produkto svoris                               | 1.200 g   |
| Komunikacijų profilis                         | DS301/DSP402  |
| Enkoderio sąsajos įėjimas, charakteristikos   | CAN-Bus   |
| Magistralės jungtis                           | D-Sub<br>9 galvučių   |
| Fieldbus sujungimas                           | CANopen   |
| Maksimali fieldbus duomenų perdavimo sparta   | 1 Mbit/s  |
| Montavimo tipas                               | su bėgeliu<br>su sienos/paviršiaus tvirtinimu   |
| Informacija                                   | Turi PWIS medžiagų  |