

Pagrindas

VABS-S4-1S-G14-B-R3

Gaminio numeris: 541069

FESTO

Lizdas atitinka 15407/-2 standartą



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Plotis | 26 mm |
| Paremtas standartu | ISO 15407-2 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Valdomas oro tiekimas | Vidinis |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Nominalus DC įtampos lygis | 24 V |
| Atsparumas smūgiams | 0,8 kV |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 2 A |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims | EPL Gc (GB) |
| ATEX kategorijos dujos | II 3G |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo | Ex ec IIC T3 Gc X |
| Explosion group assembly | IIC |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Didžiausia mazgo paviršiaus temperatūra | T3 |
| Apsaugos klasė | IP65 NEMA 4 Sumontuotas |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 302 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme atitinka ISO 15407-2 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of connecting plate | Padengtas aliuminiu |