

# Paleidimo vožtuvas MS4N-EM1-1/8-Z

Gaminio numeris: 541287

FESTO

Rankinis, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Konstrukcija                            | Sukamas vožtuvas   |
| Veikimo būdas                           | rankinis   |
| Oro išmetimo funkcija                   | nedroseliuojantis  |
| Valdymo tipas                           | tiesioginis  |
| Skirstytuvo funkcija                    | 3/2 bistabilus   |
| Darbinis slėgis                         | 0 ... 14 bar   |
| C reikšmė                               | 4,6 l/sbar   |
| b reikšmė                               | 0,51   |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 1.200 l/min  |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertinės dujos                |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 2 - Moderate corrosion stress  |
| Informacija                             | atitinka RoHS  |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Terpės temperatūra                      | -10 ... 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra                    | -10 ... 60 °C  |
| Food-safe                               | See Supplementary material information   |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į liniją<br>su priedais<br>Pasirenkamas                              |
| Montavimo pozicija                      | Bet koks   |
| Srauto kryptis                          | nereversuojamas  |
| Produkto svoris                         | 190 g  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | 1/8 NPT  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | 1/8 NPT  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3        | 1/4 NPT  |
| Material seals                          | TPE-U(PU)  |
| Material housing                        | Padengtas aliuminiu  |