


# Magistralės mazgas CPX-FB32

Gaminio numeris: 541302

FESTO

Moduliniam elektriniam terminalui CPX.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(ryšio bloko įjungimas) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Fieldbus sąsaja	Lizdas M12x1, 4-kojelės, D-kodas
Įrenginio-specifinė diagnostika	Į kanalą ir į modulį orientuotas diagnostika - Minimali modulio įtampa - Diagnostikos atmintis
Parama konfigūruojant	EDS failas
Parametrų konfigūravimas	- Diagnostikos elgesys - Saugi reakcija Kanalų priverstinis aktyvavimas/deaktyvavimas - Tuščios veikos charakteristikos - Signalo nustatymas - Sisteminiai parametrai
Papildomos funkcijos	- Necikliška prieiga prie duomenų per "Explicit Message" („Akivaizdusis Pranešimas“) Aciklinis prisijungimas prie duomenų per Ethernet - IP adresavimas per DHCP, DIL- jungiklį arba per valdymo prietaisą Channel-oriented diagnostics via fieldbus Start- up parametrizavimas normaliu tekstu per magistralinio ryšio sistemą Sistemos būvį nusako proceso duomenys Papildoma diagnostikos prieiga aptarnavimo prietaisams
Valdymo elementai	DIL jungikliai
Sparta, bodais	10/100, full/half dupl. MBit/s
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Typ. 65 mA
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	125 g
Maksimali adreso apimtis išėjimams	64 Byte
Maksimali adreso apimtis įėjimams	64 Byte
Protokolas	EtherNet/IP
Magistralės-specifinis LED displejus	IO: įvesties ir išvesties būklė MS: Modulio būklė NS: Tinklo būklė TP: Tinklas aktyvus
Produkto-specifinis LED displejus	M: Pakeiskite parametrus PL: tiekimo įkrovimas PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemos klaida
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas PC