


Analoginis modulis CPX-4AE-I

Gaminio numeris: 541484

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(imtinau ryšio blokas ir prijungimo prietaisai) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkto svoris	47 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	Priklausomai nuo ryšio bloko
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress (sumontuotas)
Didžiausias linijos ilgis	30 m Ekranuotas
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA - sustiprintas PC
LED vaizduoklis	1 group diagnostics
Diagnoze	Wire break per channel Limit violation per channel Short circuit input signal parameterisation error
Parametrų konfigūravimas	Data format Forcing per channel Limit monitoring/channel Measured value smoothing Signal range per channel Behaviour after short circuit Monitoring wire break/channel
Vidaus ciklo laikas	10 ms
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Paprastai 50 mA
Įėjimų kiekis	4
Duomenų formatas	12 bitų + prefiksas Galima 15 bitų skalė
Kartojimo tikslumas	0.15% at 25° C
Pagrindinė klaidos riba 25°C	±0,5 %
Operacinė klaidos riba, susieta su supančiu temperatūriniu diapazonu	±0,6 %
Jutiklio tipas	0 - 20 mA 4 - 20 mA
Potencialo atskyrimas kanalas- kanalas	Ne
Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema	Taip, nenaudojant vidinio maitinimo jutikliui
Apsauga (trumpo jungimo)	Elektroninis vidinis saugiklis