

Sub-base-SET MS6-AGB-EX

Gaminio numeris: 541538

FESTO

iš MS serijos, su G-sriegiu, tinkamas naudoti sprogioje aplinkoje



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	300 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu
Material seals	NBR
Material screws	Plienas