


# Solenoido ritė

## VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Gaminio numeris: 541666

FESTO

Cable with insulating conduit connection, 120 V AC/60 Hz and 110 V AC/50-60 Hz



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50 Hz, pick-up power 12.5 VA, holding power 7.5 VA 120 V AC: 60 Hz, pick-up power 11.5 VA, holding power 6.5 VA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	NEC 500 Class I, Div. 1
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Kabelio ilgis	0,5 m
Informacija	atitinka RoHS