

Labai patvarūs vamzdeliai PAN-R-10X1,9-SI

Gaminio numeris: 541677

FESTO

standartinė O.D šlangutė, dideliems slėgiams iki 20 bar, gali atlaikyti dieles karščio ir mechanines apkrovas



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	10 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	44 mm
Vidinis diametras	6,2 mm
Min. lenkimo spindulys	25 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 3,5 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 507,5 psi
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,0498 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 10mm
Spalva	sidabrinis
Atramos kietumas	D 62 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-A