


Tarpinės pozicijos modulis DADM-DGC-32-A

Gaminio numeris: 541701

FESTO

skirta pavaroms DGC ir DGLI.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Maksimalus sukimosi laikas	100 ms
Kartojimo tikslumas	0,02 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	530 g
Montavimo tipas	įtvirtintas į cilindrą DGC
Pneumatinis pajungimas	QS-4
Informacija	atitinka RoHS
Material stop screw	Plienas Galvanizuota
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material lever	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material clip	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material nut	Plienas Galvanizuota
Tikslumo reguliavimas	2 mm
Darbo režimas	dvipusio veikimo