


# Manometras MA-27-25-R1/8

Gaminio numeris: 541734

FESTO

Su displėjum bar. Ir psi. Vienetais



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Indikacijos diapazonas (bar)            | 0 ... 25 bar                                     |
| Display range                           | 0 ... 362,5 psi                                  |
| Manometro nominalus dydis               | 27   |
| Konstrukcija                            | manometras                                       |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į liniją                           |
| Darbinė terpė                           | Inertinės dujos<br>Neutralūs skysčiai            |
| Operating pressure MPa                  | 0 ... 2,5 MPa                                    |
| Darbinis slėgis                         | 0 ... 25 bar                                     |
| Operating pressure                      | 0 ... 362,5 psi                                  |
| Kintantis apkrovos faktorius            | 0,66   |
| Matavimo tikslumo klasė                 | 4  |
| Apsaugos klasė                          | IP43   |
| Terpės temperatūra                      | 0 ... 60 °C                                      |
| Aplinkos temperatūra                    | 0 ... 60 °C                                      |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Informacija                             | atitinka RoHS                                    |
| Pajungimo pozicija                      | Užpakalinė centrinė pusė                         |
| Pneumatinis pajungimas                  | R1/8   |
| Medžiaga                                | PA - sustiprintas                                |
| Material of threaded plug               | PA - sustiprintas                                |
| Material housing                        | PA   |
| Material screen                         | PS   |
| Korpuso spalva                          | Juodas   |
| Produkto svoris                         | 8 g  |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Netinka acetilenui<br>Netinka deguoniui          |
| Skalė                                   | Dviguba skalė<br>Bar (išorinis)<br>psi (vidinis) |