

Precizinis droselis GRPO-70-1/8-AL

Gaminio numeris: 542024

FESTO

naudojamas tiksliam srauto debito reguliavimui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Skirstytuvo funkcija | Droseliavimo funkcija |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/8 |
| Veikimo būdas | rankinis |
| Reguliuojantis elementas | Pasukama rankenėlė su skale |
| Montavimo tipas | Ant pajungimo pado |
| Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi | 40,7 l/min |
| Darbinis slėgis | 0 ... 8 bar |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Material housing | PA - sustiprintas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Nominalus slėgis nuo 2 iki 1 | 0 ... 0,5 bar |
| Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi) | 19 l/min |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 60 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [5:4:3] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Negalima naudoti tepamo oro. |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Terpės temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 110 g |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of connecting plate | Aliuminio liejinys |
| Material seals | NBR PVC |
| Material screws | Plienas |