


# Pajungimo kabelis NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Gaminio numeris: 542129

FESTO

atstumo sensoriams, padėties siūstuvai, slėgimo jungtukui, srauto sensoriams, optiniai ir induktyviniai jutikliai.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101
Montavimo pozicija	Bet koks
Kabelio priedas	Standartas
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 70 °C
Maksimalus užveržimo momentas	0.6 Nm prie M12x1
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	52 mm
Produkto svoris	26 g
Elektrinė jungtis 1	Tiesus kištukas, M12x1, 5- polių, A- kodas
Elektrinė jungtis 2	Tiesus kištukas, M12x1, 4 polių, A- kodas
Kabelio struktūra	4x0,34
Kabelio skersmuo	5,2 mm
Kabelio ilgis	0,15 m
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,34 mm <sup>2</sup>
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Su srieginiu kištuku Su įvorės veržle
Korpuso spalva	Juodas
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija apie užveržimą	Cinkuota
Informacija apie sandariklius	FPM
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PU)
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Varžto medžiagos duomenys	Cinkuota
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	lizdas su auksiniais kontaktais Vario lydinys kištukas, auksiniai kontaktai