


# Tiesinės kreipiamosios DHSL-DGC25-SLT16

Gaminio numeris: 542984

FESTO

Susideda iš bekotės pavaros su riedėjimo guoliais ir kompaktinės pozicionavimo ašies. Dinamiškas ir tikslus. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 1.0
Apkrova	0 ... 2 kg
Z- ašies pavara	SLT-16
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Z ašies eiga	0 ... 150 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	DGC-25
Y- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Y ašies eiga	0 ... 3.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm