


# Tiesinės kreipiamosios DHSL-DGPL25S-SLT16

Gaminio numeris: 542985

FESTO

Susideda iš bekotės pavaros su riedėjimo guoliais ir kompaktinės pozicionavimo ašies. Ypač dinamiškas su Soft Stop. Jungtys pritaikytos Festo posūkių pavaroms ir griebtuvams. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 1.0
Apkrova	0 ... 2 kg
Z- ašies pavara	SLT-16
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Z ašies eiga	0 ... 150 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	DGPL-25-SPC11
Y- ašies pavaros sistema	Servopneumatinis
Tarpinė padėtis, Y ašis	x2
Y ašies eiga	0 ... 1.600 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 1 mm