


Tiesinės kreipiamosios DHSL-2DGE25SP-HMPL20

Gaminio numeris: 542991

FESTO

Susideda iš elektrinės - sraigtinės pavaros su ašiniais guoliais ir lengvos konstrukcijos pozicionavimo ašies. Tikslus pozicionavimas ir modulių įvairovė. Jungtys pritaikytos Festo posūkių pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 2.0
Apkrova	0 ... 4 kg
Z- ašies pavara	HMPL-20
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Z ašis	x1
Z ašies eiga	0 ... 200 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	2x DGE-25-SP
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Su sraigtu
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 1.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm