

Tiesinės kreipiamosios DHSL-2DGC25-DGEA18

Gaminio numeris: 542994

FESTO

Susideda iš beketės pavaros su riedėjimo guoliais ir elektrinės gembinės ašies. Dinamiškas ir tikslus elektrinis pozicionavimas. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Surinkimas | Linijinis portas 2.0 |
| Apkrova | 0 ... 4 kg |
| Z- ašies pavara | DGEA-18 |
| Z- ašies pavaros sistema | Elektrinis Krumpliuito diržo pavara DGEA |
| Tarpinė padėtis, Z ašis | betkoks |
| Z ašies eiga | 0 ... 400 mm |
| Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis | ± 0,05 mm |
| Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis | ± 0,05 mm |
| Y- ašies pavara | 2x DGC-25 |
| Y- ašies pavaros sistema | Pneumatinis |
| Y ašies eiga | 0 ... 3.000 mm |
| Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis | ± 0,02 mm |