


Tiesinės kreipiamosios DHSL-2DGPL25S-DGEA25

Gaminio numeris: 543005

FESTO

Susideda iš bekotės pavaros su riedėjimo guoliais ir elektrinės gembinės ašies. Dinamiškas pozicionavimas naudojant Soft Stop, tikslus elektrinis pozicionavimas. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 3.0
Apkrova	0 ... 6 kg
Z- ašies pavara	DGEA-25
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara DGEA
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 800 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,05 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,05 mm
Y- ašies pavara	2x DGPL-25-SPC11
Y- ašies pavaros sistema	Servopneumatinis
Tarpinė padėtis, Y ašis	x2
Y ašies eiga	0 ... 1.600 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 1 mm