


# Plokščio pavišiaus kreipiamosios DHSF-DGE40RF-DGE40RF

Gaminio numeris: 543026

FESTO

Susideda iš elektrinės - diržinės pavaros su ritininiais guoliais ir ašinių guolių. Tikslus ir ypač dinamiškas pozicionavimas. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Plokščias paviršius 4.0-5.0
Apkrova	0 ... 30 kg
Y- ašies pavara	DGE-40-ZR-RF
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliūotas diržas su riedėjimo guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 1.200 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm
X- ašies pavara	DGE-40-ZR-RF
X- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliūotas diržas su riedėjimo guoliais.
Tarpinė padėtis, X ašis	betkoks
X ašies eiga	0 ... 3.000 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm