


Trimatės kreipiamosios DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-HMP25

Gaminio numeris: 543044

FESTO

Susideda iš elektrinės - diržinės pavaros su ritininiais guoliais, vertikali pozicionavimo ašis. Tiksli ir tvirta. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Trimatis rėmas 4.0
Apkrova	0 ... 10 kg
Z- ašies pavara	HMP-25
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Z ašis	x1
Z ašies eiga	0 ... 400 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	2x DGE-40-ZR-RF
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliuotas diržas su 2x riedėjimo guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 1.200 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm
X- ašies pavara	DGE-40-ZR-RF
X- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliuotas diržas su riedėjimo guoliais.
Tarpinė padėtis, X ašis	betkoks
X ašies eiga	0 ... 3.000 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm