


Tiesinės kreipiamosios DHSL-2DGE40SP-DGE40SP

Gaminio numeris: 543050

FESTO

Susideda iš elektrinės ašies su rutuliniais guoliais. Tikslus ir tvirtas. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavaram ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas kompleksas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 4.0
Apkrova	0 ... 10 kg
Z- ašies pavara	DGE-40-SP
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Su sraigtu
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 600 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	2x DGE-40-SP
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Su sraigtu
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 1.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm