


# Tiesinės kreipiamosios DHSL-DGC40-HMPL20

Gaminio numeris: 543051

FESTO

Susideda iš beketės pavaros su riedėjimo guoliais ir lengvos konstrukcijos pozicionavimo ašies. Dinamiškas ir tikslus. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 2.0
Apkrova	0 ... 4 kg
Z- ašies pavara	HMPL-20
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Z ašis	x1
Z ašies eiga	0 ... 200 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	DGC-40
Y- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Y ašis	x1
Y ašies eiga	0 ... 3.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 1 mm