


Maitinimo tinklo išėjimo lizdas NECU-G78G5-C2

Gaminio numeris: 543107

FESTO

Moduliniam elektriniam terminalui CPX.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Paremtas standartu | EN 61984 |
| Leidimas | c CSA us (OL) |
| Produkto svoris | 50 g |
| Elektrinė jungtis 1 | Tiesus kištukas, 7/8", 5-polių |
| Kištuko kodavimas | NFPA/T3.5.29 R1-2003 |
| Elektrinė jungtis 2 | Įsuktas terminalas |
| Nominalus DC įtampos lygis | 0 ... 250 V |
| Nominalus AC įtampos lygis | 0 ... 250 V |
| Leidžiama srovės apkrova | 8 A |
| Atsparumas smūgiams | 2,5 kV |
| Leistinas kabelio skersmuo | 6 ... 12 mm |
| Gnybto skerspjuvis | ≤ 1,5 mm ² |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 80 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| Material housing | PA |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Material of union nut | Nickel-plated die-cast zinc |
| Material seals | FPM NBR |
| Material electrical contact | Gold-plated copper alloy |