


# Kištukas NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Gaminio numeris: 543109

FESTO

Moduliniam elektriniam terminalui CPX.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Produkto svoris	44,3 g
Elektrinė jungtis 1	Tiesus kištukas, M12x1, 4 polių, D- kodas, ekranuojamas
Kištuko kodavimas	D
Elektrinė jungtis 2	Prisukamų kontaktų juosta, ekranuojama
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Perdavimo nustatymai	DIN EN 50173 / CAT 5
Leistinas kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Gnybto skerspjūvis	0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	Nickel-plated die-cast zinc
Material electrical contact	Brass, gold-plated