


Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-E32-55A

Gaminio numeris: 543230

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	3.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	10,22 kgmm ²
Tuščios eigos momentas	0,1 Nm
Keičiamas momentas	3 Nm
Produkto svoris	540 g
Informacija	Turi PWIS medžiagų