

Plastikiniai vamzdeliai PEN-12X1,75-NT

Gaminio numeris: 543250

FESTO

kalibruota išorė, QS- tipo jungtims, Polietilenas (netinka kontaktui su maisto produktais)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	12 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	58 mm
Vidinis diametras	8,4 mm
Min. lenkimo spindulys	33 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Aplinkos temperatūra	-30 ... 60 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,05423 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 12mm
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE