


Kompaktiškas cilindras CDC-25- -

Gaminio numeris: 543306

FESTO



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Eiga | 1 ... 300 mm |
| Stūmoklio diametras | 25 mm |
| Paremtas standartu | ISO 21287 |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas |
| Variantai | Pailgintas cilindro koto sriegis Piston rod with special thread Pailgintas cilindro kotas Stūmoklio kotas į abi puses Sandarikliai atsparūs karščiui iki 120°C Cilindro kotas vienoje pusėje |
| Operating pressure MPa | 0,06 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 0,6 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 120 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 247 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 247 ... 295 N |
| Montavimo tipas | Su kiauryme su vidiniu sriegiu Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Material cover | Aliuminio liejinys anoduotas |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material cylinder barrel | Aliuminio liejinys anoduotas |