


# Daugiakaištis mazgas VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Gaminio numeris: 543412

FESTO

Skirstytuvų saloms VTSA ir VTSA-F.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61984
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	su bistabiliais skirstytuvais 16 su monostabiliais skirstytuvais 32
Didž. suminė srovė	6 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1 A
Užterštumo laipsnis	3
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	545 g
Elektrinis valdymas	Daugiakontaktė jungtis
Elektrinis pajungimas	Lizdas / Galinė juostelė
Material cover	PA
Material housing	Padengtas aliuminiu