

Mova EAMC-30-32-6.35-8

Gaminio numeris: 543421

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	6,35 mm
Laikiklio skersmuo 2	8 mm
Dydis	30
Nominalus ilgis	32 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	5,87 kgmm ²
Keičiamas momentas	6,5 Nm
Produkto svoris	48 g
Informacija	atitinka RoHS