

# Manometras PAGN-26-10-P10

Gaminio numeris: 543488

FESTO

Su displėjum bar. Ir psi. Vienetais



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 10 bar
Display range	0 ... 145 psi
Manometro nominalus dydis	26
Konstrukcija	Manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	4
Apsaugos klasė	IP43 NEMA 4
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	Cartridge 10 mm
Medžiaga	Žalvaris
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	PA
Material screen	PS
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	15 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui
Skalė	Dviguba skalė Bar (išorinis) psi (vidinis)