


Reguliavimo plokštė

VABF-S3-1-R4C2-C-10

Gaminio numeris: 543539

FESTO

Skirstytuvų salai VDMA-01/02, standartinis pajungimas pagal 15407-1, iki 10 bar.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	26 mm
Paremtas standartu	ISO 15407-1
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito	Slėgio reguliatorius per 2 ir 4
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu
Slėgio dydžio pasirinkimas	galimas
Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa	0,2 ... 0,85 MPa
Slėgio valdymo diapazonas	2 ... 8,5 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas psi	29 ... 123,25 psi
Išėjimo slėgis 1	0,5 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	430 g
vertikalaus tvirtinimo būdas	ant maitinimo bloko ant individualios plokštės
Manometro pajungimas	su išlaikymo gnybtu
Informacija	atitinka RoHS
Material control panel	PA
Material regulator housing	Padengtas aliuminiu