

Sujungimų blokas CPE18-PRS-3/8-5


Gaminio numeris: 543842

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[CPE skirstytuvams.](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	26 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	5
Maksimalus slėgio zonų skaičius	2
Burst pressure	5 MPa
Trūkimo slėgis	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	2 Nm
Produkto svoris	740 g
Pajungimo bloko tvirtinimo būdas	Su kiauryme
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys