


# Priartėjimo jutiklis SME-8M-...-

Gaminio numeris: 543892

FESTO

Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Leidimas   | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)  |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                     | atitinka EU-EMV reikalvumus<br>in accordance with EU RoHS directive  |
| UKCA marking (see declaration of conformity)     | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions  |
| Special characteristics                          | alyvai atsparūs  |
| Informacija                                      | atitinka RoHS<br>Be halogeno   |
| Matavimo principas                               | Magnetinis   |
| Aplinkos temperatūra                             | -40 ... 70 °C  |
| Jungiklio išėjimas                               | Su kontaktu, dvipolis  |
| Komutavimo elemento funkcija                     | Normaliai uždaras kontaktas<br>Normaliai atviras kontaktas   |
| Maksimali išėjimo srovė                          | 80 ... 500 mA  |
| Maksimali išėjimo srovė montavimo dalyse         | 80 mA  |
| Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė        | 2,4 ... 10 VA  |
| Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė      | 2,4 ... 10 W   |
| Maksimali perjungimo galia DC montavimo detalėse | 2,4 W  |
| Maksimali perjungimo galia AC montavimo detalėse | 2,4 VA   |
| Įtampos kritimas                                 | 1,17 ... 4,8 V   |
| Atsparumas trumpam jungimui                      | Ne   |
| Perkrovimo galimybė                              | Negalimas  |
| Nominalus AC įtampos lygis                       | 5 ... 30 V   |
| Nominalus DC įtampos lygis                       | 5 ... 30 V   |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo            | Ne   |
| Electrical connection 1, connection type         | Kabelis<br>Jungtis su kabeliu  |
| Electrical connection 1, connection technology   | M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101<br>M8x1, A-coded to EN 61076-2-104<br>atviri laidai   |
| Electrical connection 1, number of pins/wires    | 2<br>3   |
| Electrical connection 1, type of mounting        | Screw lock   |
| Jungties išėjimo kryptis                         | ašinis   |
| Laido bandymo sąlygos                            | Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą.<br>Bandymas pagal užklausimą<br>Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| Kabelio ilgis                                    | 0,2 ... 10 m   |
| Kabelio priedas                                  | Standard/suitable for energy chains  |
| Material cable sheath                            | TPE-U(PUR)   |

| Savybės  | Reikšmė   |
|--|---|
| Montavimo tipas  | suspaustas<br>įdedama į lizdą iš apačios  |
| Produkto svoris  | 8,9 ... 87,1 g  |
| Material housing   | Nikeliuotas varis<br>PA<br>TPE-U(PUR)<br>aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Darbo režimo displėjus                                     | LED geltonas  |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 70 °C  |
| Apsaugos klasė   | IP65<br>IP68  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L  |