


Pavara FKC-50/63

Gaminio numeris: 545240

FESTO

Tiesinei pavarai DGC-G



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50/63
Radialinis nukrypimas +/-	4 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Mažiausias leistinas svoris jėgos kryptimi +/-	5.000 N
Didžiausias leistinas svoris jėgos kryptimi +/-	5.000 N
Produkto svoris	1.200 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting pin	aukštai legiruotas plienas
Material joint	aukštai legiruotas plienas
Material thread piece	Plienas
Material plate	Aliuminio liejinys
Material lock	Spyruoklinis plienas