



# Rankinis skirstytuvas VHER-AH-M04C-N14-LD

Gaminio numeris: 545264

FESTO

Metalinėje versijoje su rankenos svarto padėties sekimu, 4/3-  
skirstytuvas normaliai uždaras, išmetimo kryptis į šoną.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	4/3 uždaras
Veikimo būdas	rankinis
Standartinis nominalus srauto debitas	1.150 l/min
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcija	Sukamas vožtuvas
Nominalus dydis	8 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinimo principas	Sunkus
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	reversuojamas
Sutapimo nebuvimas	Taip
Signal status display	su priedais
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Paleidimo momentas	2,8 Nm
Produkto svoris	560 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 3	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 4	NPT1/4-18
Informacija	Be vario ir PTFE. Turi PWIS medžiagų
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu