



Rankinis skirstytuvas VHER-AH-M04E-N14-LD

Gaminio numeris: 545266

FESTO

Metalinėje versijoje su rankenos svarto padėties sekimu, 4/3-skirstytuvas vidurinėje padėtyje nuorientas, išmetimo kryptis į šoną.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 4/3 vidurinėje padėtyje nuorientas |
| Veikimo būdas | rankinis |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.150 l/min |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Sukamas vožtuvas |
| Nominalus dydis | 8 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droselijuojamas |
| Sandarinimo principas | Sunkus |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Sutapimo nebuvimas | Taip |
| Signal status display | su priedais |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Paleidimo momentas | 2,8 Nm |
| Produkto svoris | 560 g |
| Montavimo tipas | Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | NPT1/4-18 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | NPT1/4-18 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | NPT1/4-18 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. Turi PWIS medžiagų |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |