


# Pagrindas VMPA2-IC-AP-1-EX2

Gaminio numeris: 545449

FESTO

Skirstytuvų salai MPA-S.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	30,5 mm
Ilgis	107,3 mm
Tinklelio matmuo	21 mm
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
ATEX kategorijos dujos	II 3G
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex nA II T4 X
ATEX kategorijos dulkės	II 3D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Atsparumo korozijai klasė CRC	0
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Elektrinis pajungimas	Kištukas M8
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Valdomas išmetimo portas 82/84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie pajungimo padą	Padengtas aliuminiu