

Adapteris NPFA-A-P18-G14-F

Gaminio numeris: 545922

FESTO

VUVB magnetiniam skirstytuvam.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dėžės dydis	10
Darbinis slėgis	0,9 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	20 g
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie medžiaga, kaištis	Sustiprinta PA
Informacija apie medžiagas, O-žiedas	NBR
Informacija apie medžiaga, atskyrimo elementas	Plienas