



Efektyvus vakuuminis vožtuvas ISV-M10

Gaminio numeris: 545998

FESTO

Vakuumo palaikymui, jeigu vienas ar keli siurbtukai iš grupės nebeturi kontakto su detale.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M10
Ejector pulse suitability	$\leq 0,8$ MPa
Tinkama numetimo impulsui	≤ 8 bar
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	2 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	18 g
Montavimo tipas	Su sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M10
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M10
Material spring	aukštai legiruotas plienas
Material filter	Šlakuota bronz
Material housing	Aliuminio liejinys
Material float	POM