


Elektromagnetinis skirstytuvas MDH-3/2-110AC-PI

Gaminio numeris: 546020
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Tiesioginio veikimo su elektromagnetine rite ir rankiniu valdymu, be elektrinės šakutės.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	30 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	20 l/min
Darbinis slėgis	0,5 ... 10 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Nominalus dydis	0,8 mm
Tinklelio matmuo	100 mm
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Paremtas standartu	ISO 15218
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	ISO 15218
Rankinis valdymas	fiksavimas Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Sutapimo nebuvimas	Ne
b reikšmė	0,46
C reikšmė	0,075 l/sbar
Išjungimo laikas	8 ms
Ijungimo laikas	12 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50 Hz, pick-up power 6.6 VA, holding power 4.0 VA 110 V AC: 60 Hz, pick-up power 5.5 VA, holding power 3.0 VA
Leistinas dažnio svyravimas	+/- 10 %
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	140 g
Elektrinis pajungimas	Pagal DIN EN 175301-803 A forma
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Be kanalo
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	HNBR