



Pneumatinis skirstytuvas

VLOB-2-3/4

Gaminio numeris: 546061
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras/uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	pneumatinė
Plotis	39 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	6.000 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	17 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdymo slėgis	1 ... 10 bar
Išjungimo laikas	23 ms
Ijungimo laikas	8 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	670 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Ant PR kolektoriaus Su kiauryme
Valdomas oro prijungimas: 110	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas