



Elektromagnetinis skirstytuvas MFHB-3-3/4-S-2,8-8-BAR

Gaminio numeris: 546063
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	39 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	5.340 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	17 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas
Valdymo tipas	valdoma
Valdymo slėgis	2,8 ... 8 bar
Išjungimo laikas	30 ms
Ijungimo laikas	60 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	920 g
Elektrinis pajungimas	Per F ritę, turi būti atskirai sutvarkyta
Montavimo tipas	Pasirenkamas Ant PR kolektoriaus Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G3/4
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas