


# Nustatymo modulis MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Gaminio numeris: 546224

FESTO

Proporcinei technologijai.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Jautrus lietimui vaizduoklis	LED geltonas
Parodyti kada pasiruošęs	LED žalias
Nominalus DC įtampos lygis	20 ... 30 V
Įėjimo varža, įėjimas išorinio nustatymo signalui	Tipiškai 100 kOhm
Įėjimo varža, įėjimo signalo nustatymui	3 kOhm
Reguliojama išėjimo įtampa	0 ... 10 V
Energijos suvartojimas prie 24VDC	1,5 W
Maksimali išėjimo srovė	27 mA
Liekamoji pulsacija	10 %
Išorinio įėjimo signalo įtampa	0 ... 10 V
Reguliojamos įtampos maitinimo šaltinis	10 ... 10,6 V
Reguliojamos srovės maitinimo šaltinis	6 ... 6,36 mA
Potenciometras, išorinis įėjimo signalas	2,5 ... 10 kOhm
Leidimas	C-Tick
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	80 g
Gnybto skerspjuvis	2,5 mm <sup>2</sup>
Elektrinis pajungimas	įsuktas terminalas
Montavimo tipas	su bėgelio