



Elektromagnetinis skirstytuvas VSCS-B-M32-MT-WA-1C1

Gaminio numeris: 546262

FESTO

Su kvadratinio kištuko jungtimi, forma C
Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	17 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	18 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Paremtas standartu	ISO 15218
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	ISO 15218
Rankinis valdymas	su priedais, fiksacija Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Sutapimo nebuvimas	Ne
Išjungimo laikas	16 ms
Ijungimo laikas	10 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24V DC: 1,5W
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Elektrinis pajungimas	Pagal DIN EN 175301-803 C forma
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR