


Kompaktiškas cilindras ADVU-1 1/4"-1/2"-P-A

Gaminio numeris: 546299

FESTO

Su padėties sekimu. Kotas su vidiniu sriegiu
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Ėiga | 0,5 " |
| Stūmoklio diametras | 1 1/4" |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Koto galas | Vidinis sriegis |
| Darbinis slėgis | 11,6 ... 145 Psi |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,295 J |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 93 lbf |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 109 lbf |
| Judanti masė 0 mm eigos | 1,728 oz |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 1,411 oz |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 10,582 oz |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 0,317 oz |
| Pneumatinis pajungimas | NPT1/8-27 |
| Darbinis slėgis [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie dinامينius sandariklius | TPE-U(PU) NBR |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie cilindro įvorę | Aliuminio liejinys |