

Kompaktiškas cilindras ADVU-3/4"-1 1/4"-P-A

Gaminio numeris: 546363

FESTO

Su padėties sekimu. Kotas su vidiniu sriegiu
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Eiga | 1,25 " |
| Stūmoklio diametras | 3/4" |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Koto galas | Vidinis sriegis |
| Darbinis slėgis | 14,5 ... 145 Psi |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,1033 J |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 32 lbf |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 42 lbf |
| Judanti masė 0 mm eigos | 0,705 oz |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 0,811 oz |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 5,256 oz |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 0,212 oz |
| Pneumatinis pajungimas | UNF10-32 |
| Darbinis slėgis [psi] | 14,5 ... 145 psi |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie dinامينius sandariklius | TPE-U(PU) NBR |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie cilindro įvorę | Aliuminio liejinys |