



Pagrindinis skirstytuvas LOE-D-MIDI-U

Gaminio numeris: 546427

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Be srieginių jungimo plokštelių su FRB sriegine ašimi, su metaline apsauga.
Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | Midi |
| Serijos | D |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Konstrukcija | proporcinis standartinis lubrikantas |
| Maksimali tepalo talpa | 3,72 oz(l) |
| Taurės apsauga | Metalinė kolbos apsauga |
| Darbinis slėgis | 0 ... 240 Psi |
| Minimalus srauto debitas tepimui | 0,28 cfm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 192,5 cfm |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Negalima naudoti tepamo oro. |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | 14 ... 140 °F |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos |
| Terpės temperatūra | 14 ... 140 °F |
| Aplinkos temperatūra | 14 ... 140 °F |
| Produkto svoris | 22,05 oz |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material bowl | PC |