

Pagrindinis skirstytuvas LOE-D-MINI-U


Gaminio numeris: 546431

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Be srieginių jungimo plokštelių su FRB sriegine ašimi, su metaline apsauga.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Serijos	D
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimali tepalo talpa	1,53 oz(l)
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Darbinis slėgis	0 ... 240 Psi
Standartinis nominalus srauto debitas	45,5 cfm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	14 ... 140 °F
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	14 ... 140 °F
Aplinkos temperatūra	14 ... 140 °F
Produkto svoris	9,45 oz
Montavimo tipas	su priedais
Informacija	atitinka RoHS