

Pagrindinis skirstytuvas LFR-D-5M-MIDI-A


Gaminio numeris: 546462

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Su metaline apsauga, be manometro, filtravimo laipsnis 5 µm. Su automatinio kondensato išleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Midi
Serijos	D
Vykdkliklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Filtras reguliatorius be manometro
Maksimalus kondensato kiekis	1,462 oz(l)
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	Prepared for G1/4
Darbinis slėgis	28 ... 180 Psi
Slėgio valdymo diapazonas	6,9 ... 180 Psi
Maksimali slėgio histerezė	3 Psi
Standartinis nominalus srauto debitas	84 cfm
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	14 ... 140 °F
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	41 ... 140 °F
Aplinkos temperatūra	41 ... 140 °F
Produkto svoris	31,5 oz
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC